

**Garant****Ploščica za odrezovanje nevtralna, HB7035, Širina zareze w: 4,1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273100 4,1
GTIN	4045197143174
Razred artikla	21J

**Opis****Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Radij rezila: 0,2 mm

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/v**Tehnični opis**

Širina zareze w	4,1 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		