

Garant**Ploščica za odrezovanje desna, HB7035, Širina zareze w: 3,1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273150 3,1
GTIN	4045197143242
Razred artikla	21J

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Radij rezila: 0,2 mm

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,1 mm/v**Tehnični opis**

Širina zareze w	3,1 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	desni

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		