

Garant**Garnitura podložnih ploščic, Tip: IR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272650 IR
GTIN	4045197371706
Razred artikla	21J

Opis**Vsebina:**

10 kos: Art. 272620
vel. -1,5; -0,5; 0; 0,5;
2 × 1,5; 2,5; 3,5; 4,5
art. 272624 vel. S

Napotek:

Držala brez fiksnega naklonskega kota so dobavljena s podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Smer obdelave	desno
Za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Podložna ploščica

Pribor

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot naklona 0,5 stopinj	272620 0,5
	272620 2,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 2,5 stopinj

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona -1,5 stopinj

272620 -1,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 4,5 stopinj

272620 4,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 1,5 stopinj

272620 1,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona -0,5 stopinj

272620 -0,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 0 stopinj

272620 0

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona 3,5 stopinj

272620 3,5

Podložna ploščica za nože za notranje struženje Kot
naklona S stopinj

272624 S