

**CCMW 060202, KBN05M, Tip: ME****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 265606 ME |
| GTIN | 4960664598823 |
| Razred artikla | 25H |

Opis**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

Zvrst: KBN05M

Posnetje roba rezalnih robov: ME

Globina reza a_p : 0,05 - 0,5 mm

Podajanje f : 0,08 - 0,15 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|------------------|
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Globina reza a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Posnetje roba rezalnih robov | ME |
| Podajanje f | 0,08 - 0,15 mm/v |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 120 - 200 m/min |
| Zvrst | KBN05M |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | CBN |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 060202 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Značilnost blagovnega imena | KBN05M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|----------------|------------------|-------|------------|
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |