

**Garant****Ploščica za odrezovanje nevtralna, HU7310, Širina zareze w: 2,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273310 2,2
GTIN	4045197600837
Razred artikla	21J

**Opis****Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	2,2 mm
Podajanje f	0,07 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Al umetna masa	primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	230 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		