


**DCMW 11T308, KBN35M, Tip: ME**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265696 ME
GTIN	4960664544219
Razred artikla	25H

**Opis**
**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; 2 rezilna roba pri vsaki obračalni ploščici.

Zvrst: KBN35M

Posnetje roba rezalnih robov: ME

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,08 - 0,15 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Posnetje roba rezalnih robov	ME

Zvrst	KBN35M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMW 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN35M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		