

Garant

List za zarezovanje Jeklo, nevtralna, Višina lista h_5 /širina zareze w : 26/4,1 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273551 26/4,1
GTIN	4045197698971
Razred artikla	21W

Opis

Primerno za :

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Obseg dobave:

Vklj. s ključem art. 279850 1 za zamenjavo ploščice.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni \varnothing obdelovanca: 80 mm

Širina b_2 : 3,2 mm

Višina h_1 : 21,4 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 110 mm

maksimalna globina zarezovanja t_{maks} : 40 mm

Tehnični opis

Širina b_2	3,2 mm
za maksimalni \varnothing obdelovanca	80 mm
Širina zareze w	4,1 mm
Višina lista h_5	26 mm
Višina h_1	21,4 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	40 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje