

Garant
List za zarezovanje Jeklo, nevtralna, Višina lista h_5 /širina zareze w : 26/5,1 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273551 26/5,1
GTIN	4045197698988
Razred artikla	21W

Opis

Primerno za :

Držalo art. 273984 – 274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Obseg dobave:

Vklj. s ključem art. 279850 1 za zamenjavo ploščice.

možnost aksialnega zarezovanja: ne

za maksimalni \varnothing obdelovanca: 100 mm

Širina b_2 : 4 mm

Višina h_1 : 21,4 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 110 mm

maksimalna globina zarezovanja t_{maks} : 80 mm

Tehnični opis

za maksimalni \varnothing obdelovanca	100 mm
Širina b_2	4 mm
Višina lista h_5	26 mm
Širina zareze w	5,1 mm
Višina h_1	21,4 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	110 mm
maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	80 mm
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne

možnost aksialnega zarezovanja

ne

Vrsta izdelka

List za zarezovanje