

Garant**Ploščica za odrezovanje desna, CU7033, Širina zareze w: 3,1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273350 3,1
GTIN	4045197143433
Razred artikla	21J

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Radij rezila: 0,2 mm

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,1 mm/v**Tehnični opis**

Širina zareze w	3,1 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7033
Število zamenljivih ploščic/rezil	1

Profil rezalnih obračalnih ploščic	desni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		