



Vpenjalni trn Weldon za rezkarje za privijačenje z notranjim hlajenjem, $\varnothing d = 32$ mm, Navoj M \times dolžina L1: M12X105



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Toleranca držala h6.

Uporaba:

Za vpenjanje v vpenjalne glave za orodja s prijemalno površino (Weldon).

z notranjim hlajenjem: da

\varnothing izvrtine D_1 : 12,5 mm

$\varnothing D_2$: 21 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 170 mm

Uporabna dolžina L_1 : 105 mm

L_2 : 24 mm

Tehnični opis

$\varnothing D_2$	21 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	170 mm
Uporabna dolžina L_1	105 mm
L_2	24 mm
\varnothing izvrtine D_1	12,5 mm
Trn za rezkarje	$\varnothing d = 32$ mm
z notranjim hlajenjem	da

