

**Garant****List za zarezovanje HSS, nevtralen, Višina lista h<sub>5</sub>/širina zareze w: 26/2,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273560 26/2,2
GTIN	4045197587527
Razred artikla	21U

**Opis****Primerno za:**

Držalo art. 273984–273994 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

za maksimalni $\varnothing$ obdelovanca	50 mm
Širina zareze w	2,2 mm
Višina lista h <sub>5</sub>	26 mm
maksimalna globina zarezovanja t <sub>maks</sub>	25 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Rezalni material	HSS
Vrsta uporabe	nevtralen
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	List za zarezovanje