

Garant**VCGT 160402 FN, PKD, Posnetje roba rezalnih robov: TWM****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265892 TWM
GTIN	4045197452870
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

PKD – polikristalni diamant, finozrnat. Splošno odrezovanje, čvrst rezalni rob za velike volumne odrezovanja.

Uporaba:

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za G(C)FK	400 - 900 m/min
Posnetje roba rezalnih robov	TWM
Hitrost rezanja v_c za nž-kovine	300 - 2200 m/min
Hitrost rezanja v_c za aluminij < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Radij rezila	0,2 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Zvrst	PKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	PKD
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160402 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	PKD
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje