

**Garant****Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HU7310, Širina zareze w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273697 2
GTIN	4045197580405
Razred artikla	21L

**Opis**

Ploščica za odrezovanje/zarezovanje 2 mm Toleranca širine zareze w:  $\pm 0,03$  mm  
Podajanje f: 0,05 - 0,15 mm/v

**Tehnični opis**

Širina zareze w	2 mm
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,03$ mm
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	N
Dodatna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU7310
Radij rezila R	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	350 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		