

**Garant****DCGT 070202 FN, PKD, Posnetje roba rezalnih robov: N****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265832 N
GTIN	4045197644237
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**PKD** – polikristalni diamant, finoiznat. Nevtralna, brez lomilca odrezkov.

**Uporaba:**

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

Cepilni kot: 6 stopinj

Zvrst: PKD

Posnetje roba rezalnih robov: N

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za aluminij < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Hitrost rezanja  $v_c$  za nž-kovine: 300 - 1500 m/min

**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,03 - 0,4 mm/v
Posnetje roba rezalnih robov	N
Hitrost rezanja $v_c$ za aluminij < 10 % Si	300 - 2000 m/min

Hitrost rezanja $v_c$ za G(C)FK	150 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za nž-kovine	300 - 1500 m/min
Globina reza $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Zvrst	PKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	PKD
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	PKD
Cepilni kot	6 stopinj
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje