

Garant**List za zarezovanje HSS, nevtralen, Višina lista h_5 /širina zareze w : 32/3,1 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273560 32/3,1 |
| GTIN | 4045197587558 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Primerno za:**

Držalo art. 273984–273994 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| za maksimalni \varnothing obdelovanca | 100 mm |
| Višina lista h_5 | 32 mm |
| Širina zareze w | 3,1 mm |
| maksimalna globina zarezovanja t_{maks} | 50 mm |
| Celotna dolžina L | 150 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Vrsta uporabe | nevtralen |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |