

**Garant****Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, HB7010, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273707 3
GTIN	4045197502872
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Širina zareze w	3 mm
Podajanje f	0,07 - 0,2 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	K
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010
Radij rezila R	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	190 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		