

Garant**Ploščica za odrezovanje/zarezovanje, CU7025, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273698 4
GTIN	4045197579041
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Lomilec odrezkov za male \emptyset in zmanjšanje rezalne sile.

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	$\pm 0,04$ mm
Širina zareze w	4 mm
Podajanje f	0,08 - 0,26 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7025
Radij rezila R	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		