

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 40, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Razred artikla	33W

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

**Obseg dobave:**

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW6
Previsna dolžina A	95 mm
Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Zunanji Ø D	57 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 30 µm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

---

**Pribor**

Garnitura vpenjalnih čeljusti 3-delna za vpenjalno območje 2,5-16 mm	309701 2,5-16
--	---------------

Pastorek Za vpenjalno območje 2,5-16 mm	309702 2,5-16
---	---------------