

Garant**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, izvedba HT z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302031 12
GTIN	4045197644763
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje in za fino in grobo odrezovanje pri rezkanju.
- Prenos vrtilnih momentov do 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, reducirni nastavek št. 302135–302187.

Napotek:

V = maksimalni zamik!

Pazljivo pri predolгих orodjih in obdelavi TPC.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Uporabna dolžina L ₁	31 mm

primerna reducirna puša	302140; 302135
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina za hladilni kanal	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302135 5
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302140 3
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302140 4
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302135 6
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302135 3
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302140 5
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302140 8
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302135 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302140 6
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302135 8

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40