



Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 50, Vpenjalna širina: 2,5-16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Razred artikla	37D

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Bruniran.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW6
Previsna dolžina A	106,5 mm
Zunanji Ø D	56 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 18000 min ⁻¹
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50