

Garant**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, izvedba HT, SK 50, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302029 12
GTIN	4045197586940
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost za aksialni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

- Za vrtnje, povrtavanje in za fino in grobo odrezovanje pri rezkanju.
- Prenos vrtilnih momentov do 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
- Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308820–308835, reducirni nastavek št. 302135–302187.

Napotek:

V = maksimalni zamik!

Pazljivo pri predolгих orodjih in obdelavi TPC.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	31 mm
Previsna dolžina A	50 mm

primerna reducirna puša	302140; 302135
Vpenjalni $\varnothing D_1$	12 mm
Zunanji $\varnothing D$	42 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 8 mm	302140 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 6 mm	302135 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 6 mm	302140 6
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 4 mm	302135 4
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 8 mm	302135 8

Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302135 3
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302140 5
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302140 3
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302140 4
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302135 5
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50