



## Densimet vpenjalni trn za rezkarje za privijačenje, Ø d = 16 mm, Navoj M × Lcelotna: M8X88



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301345 M8X88
GTIN	4045197439307
Razred artikla	31A

### Opis

#### Izvedba:

- Dušenje vibracij.
- Toleranca držala h6.

#### Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah.

z notranjim hlajenjem: da

Nihanje: z dušenjem

Ø izvrtine D<sub>1</sub>: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 14 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 40 mm

### Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	40 mm
Navoj M	M8X88
Ø izvrtine D <sub>1</sub>	8,5 mm
Trn za rezkarje	Ø d = 16 mm
Ø držala d	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem

