

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B, SK 40, Vpenjalna širina:
0,5-16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301465 0,5-16
GTIN	4045197573407
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Peskano s steklenimi kroglicami.

Obseg dobave:

Vklj. z **vpenjalnim ključem** s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW 6
Izvedba	standardna
Vpenjalna širina	0,5 - 16 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji \varnothing D	57 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\ maks}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
	308830 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40