



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, težka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302001 20
GTIN	2050001653024
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Točnost krožnega teka $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; vmesna puša art. 302135 – 302180.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Napotek:

V = maksimalni zamik!

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 64,5 mm

Zunanji Ø D: 49,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 42 mm

primerna reducirna puša: 302160; 302165; 302155; 302150

Tehnični opis

Previsna dolžina A	64,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	42 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
primerna reducirna puša	302160; 302165; 302155; 302150
Zunanji Ø D	49,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16

Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302155 12
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302160 12
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Prerezan reducirni nastavek zatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40