

Garant**Vijačni adapter za vpenjalne stročnice ER25, Navoj M × A-mera: M16X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Primerno za:

Vpenjalni trni za rezkarje za privijačenje.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER vpenjalne stročnice art. 308901–309430.

Matice za ER-vpenjalne stročnice art. 309650; 309652.

Napotek:

Primerni podaljšek oz. reducirni nastavek art. 301358; 301359.

Tehnični opis

Zunanji Ø matice D	35 mm
Navoj M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Držalo za orodje

Pribor

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308959 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308960 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308960 10
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308946 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308960 16
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308962 16
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309374 15
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309374 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308941 10
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309375 8
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308959 16
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 8	309650 8
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308959 5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308962 7
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308946 4
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308962 4
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 16	309650 16
	309374 5

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm 309373 9

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm 308946 12

ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke za ER 16 309652 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm 308960 13

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm 308946 16

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 308959 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm 308941 9

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm 308962 9

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm 308959 12

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm 309374 9

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 308959 8

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 309375 4

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm 309374 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm 308941 16

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 308959 14

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309375 6

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm 309374 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm 308960 5

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309374 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308941 2
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 25	309650 25
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309374 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308941 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308941 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308946 3
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309374 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309374 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309373 16
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309374 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308962 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308962 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308962 12
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309375 10
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309375 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308960 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308960 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309373 2
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309373 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308941 4
	308962 8

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308946 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309373 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308941 13
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 20	309650 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308960 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308962 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309373 15
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309430 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308960 2
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308959 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308946 10
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309375 12
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309430 4,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309373 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308941 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309430 10
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309373 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309430 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309373 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308962 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308960 4

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308962 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309373 13
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309373 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308941 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309373 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308959 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308962 6
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309374 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309373 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308960 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308960 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308941 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308941 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308946 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308959 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309430 2,8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309430 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309373 12
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308959 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308946 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308960 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308960 14

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308959 13
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308946 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308960 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309374 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 11	309650 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308941 8
ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke za ER 20	309652 20
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308959 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308962 10
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309373 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308946 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309430 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309430 7
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309374 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308941 12
ER-mini vpenjalna matica za tesnilne obročke za ER 25	309652 25
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308962 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308959 7