

HOLEX**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, težka, oblika ADB, SK 40,
Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302005 20
GTIN	4045197146069
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32:
reducirni nastavek št. 302135–302187.

Napotek:

V = maksimalni zamik!

Tehnični opis

Previsna dolžina A	64,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	42 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
primerna reducirna puša	302160; 302165; 302155; 302150

Zunanji Ø D	49,5 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Vpenjalni vijak za HD-vpenjalno glavo za SK 40	309903 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302155 12
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302160 8
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
	302160 12

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm

Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm

302155 14

Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm

302155 5

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm

302160 6

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm

302160 4

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm

302160 3