

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 40, Vpenjalna širina: 2,5-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301480 2,5-16
GTIN	4045197307637
Razred artikla	37D

**Opis****Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Bruniran.

**Obseg dobave:**

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	2,5 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW6
Previsna dolžina A	104,5 mm
Zunanji Ø D	56 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

**Pribor**

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40