



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, težka, oblika ADB, SK 50, Vpenjalni Ø D1: 32 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302021 32
GTIN	2050001653031
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Točnost krožnega teka $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810–308830, vel. 12; 20; 32: vmesna puša art. 302135 – 302180.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Napotek:

V = maksimalni zamik!

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 81 mm

Zunanji Ø D: 72 mm

Uporabna dolžina L₁: 52 mm

primerna reducirna puša: 302180; 302175

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	52 mm
---------------------------------	-------

Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
primerna reducirna puša	302180; 302175
Previsna dolžina A	81 mm
Zunanji $\varnothing D$	72 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni $\varnothing D1$ 8 mm	302180 8
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 SK	308812 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni $\varnothing D1$ 14 mm	302175 14
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni $\varnothing D1$ 20 mm	302180 20
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni $\varnothing D1$ 10 mm	302175 10
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni $\varnothing D1$ 18 mm	302180 18
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni $\varnothing D1$ 6 mm	302180 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni $\varnothing D1$ 14 mm	302180 14

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50 SK	308810 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 6 mm	302175 6
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 20 mm	302175 20
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 8 mm	302175 8
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 25 mm	302180 25
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 25 mm	302175 25
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 10 mm	302180 10
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 12 mm	302180 12
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 16 mm	302175 16
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 16 mm	302180 16
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50 SK	308830 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 18 mm	302175 18
Prerezan reducirni nastavek Vpenjalni Ø D1 12 mm	302175 12
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 SK	308820 50

