



## Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302032 12
GTIN	2050001653130
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

#### Uporaba:

Za vrtnje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

#### Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

### Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Masa	1,3 kg
primerna reducirna puša	302140; 302135
Previsna dolžina A	80,5 mm

L <sub>2</sub>	40 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	61,5 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Navoj M	M10×1
Zunanji Ø D	49,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302135 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302140 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302135 4
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302135 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302135 8
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302140 5
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302140 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302140 3
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302140 4
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302135 3
	308830 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40