

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 40, Vpenjalna širina: 0,3-8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	0,3 - 8 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW4
Zunanji Ø D	36 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 30 µm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Pastorek Za vpenjalno območje 0,3-8 mm

309702 0,3-8

Garnitura vpenjalnih čeljusti3-delna za vpenjalno območje
0,3-8 mm

309701 0,3-8