

**Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A, SK 40, Vpenjalna širina: 0,5-13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301490 0,5-13
GTIN	2050001690548
Razred artikla	33W

Opis**Izvedba:**

Za desni in levi tek.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	SW6
Previsna dolžina A	90 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 13 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 30 µm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava

Pribor

Garnitura vpenjalnih čeljusti 3-delna za vpenjalno območje 0,5-13 mm	309701 0,5-13
--	---------------

Pastorek Za vpenjalno območje 0,5-13 mm	309702 0,5-13
---	---------------