



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika AD, SK 30, Vpenjalni Ø D1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302030 16
GTIN	2050001653086
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

Kratka, vitka izvedba:

- točnost krožnega teka $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Vgrajena možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810–308830, vel. 12; 20; 32: vmesna puša art. 302135 – 302180.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Tehnični opis

Ø D ₂	38 mm
Uporabna dolžina L ₁	71 mm
Previsna dolžina A	90 mm

Podatkovni list

Masa	0,7 kg
L ₂	50 mm
Vpenjalni premer D ₁	16 mm
Navoj M	M8×1
Zunanji Ø D	45 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 30
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Notranje hlajenje	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/302030-16>