



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava ultra kratka, oblika AD, SK 40 A = 24,5, Vpenjalni Ø D1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302026 20
GTIN	2050001691705
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.
Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32:
reducirni nastavek št. 302135–302187.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
L ₂	47 mm
Ø D ₂	42 mm

primerna reducirna puša	302160; 302165; 302155; 302150
Navoj M	M16×1
Previsna dolžina A	24,5 mm
Masa	1,3 kg
Zunanji Ø D	49,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 24,5
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
	302160 8

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302155 12
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302160 12
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40