

**Garant**

**Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, HB7010, Širina zareze w: 4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273733 4
GTIN	4045197658012
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Širina zareze w	4 mm
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,04$ mm
Podajanje f	0,1 - 0,26 mm/v
Globina reza $a_p$	0,9 - 2,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	K
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7010
Radij rezila R	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	230 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	190 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		