

Garant**Ploščica za zarezovalno struženje Ravno rezilo, PKD, Širina zareze w: 6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273743 6
GTIN	4045197560650
Razred artikla	21L

Opis

Izvedba:

Z lasersko obdelanim lomilcem odrezkov za optimalno ustvarjanje odrezkov.

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Širina zareze w	6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	PKD
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	PKD
Radij rezila R	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	650 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	650 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	650 m/min	N
CuZn	primerno	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno	400 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		