

**Garant**
**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40,  
Vpenjalni Ø D1: 20mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302038 20
GTIN	4045197602459
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

**Uporaba:**

Za vrtnanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

**Obseg dobave:**

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

**Tehnični opis**

primerna reducirna puša	302160; 302165; 302155; 302150
Navoj M	M16x1
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	61,5 mm
L <sub>2</sub>	47 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
$\varnothing D_2$	42 mm
Masa	1,3 kg
Previsna dolžina A	80,5 mm
Zunanji $\varnothing D$	49,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 4 mm	302160 4
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 14 mm	302155 14
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
	308820 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
	308801 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm

302155 3

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm

302160 12

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm

302155 16

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm

302160 10

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm

302155 12