

Garant**Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 16/2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273750 16/2
GTIN	4045197484413
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Tehnični opis

Globina zarez t_{maks}	6 mm
Funkcijska širina L_4	16 mm
Širina zarez w	2 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L_1	30 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Širina držala b	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 5	279815 5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600