

Garant**Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, CBN825, Širina zareze w: 3mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273746 3 |
| GTIN | 4045197577900 |
| Razred artikla | 21H |

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Toleranca širine zareze w | ±0,03 mm |
| Širina zareze w | 3 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | CBN |
| Glavna uporaba | H |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Zvrst | CBN825 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 100 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 100 m/min | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 100 m/min | H |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |