



## Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302032 20
GTIN	2050001653154
Razred artikla	33W

### Opis

#### Izvedba:

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

#### Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

#### Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

### Tehnični opis

Masa	1,3 kg
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Previsna dolžina A	80,5 mm
primerna reducirna puša	302160; 302165; 302155; 302150

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Uporabna dolžina $L_1$	61,5 mm
Navoj M	M16×1
Zunanji $\varnothing D$	49,5 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 $\mu$ m
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 10 mm	302155 10
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 12 mm	302155 12
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302160 12
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Prerezan reducirni nastavek hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5