

Garant**Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, CU7025, Širina zareze w: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273736 5
GTIN	4045197579270
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Širina zareze w	5 mm
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,04$ mm
Podajanje f	0,12 - 0,26 mm/v
Globina reza a_p	0,7 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7025
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		