

**Garant****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40,  
Vpenjalni Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302038 32
GTIN	4045197602473
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

**Uporaba:**

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

**Obseg dobave:**

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

**Tehnični opis**

Navoj M	M16×1
Masa	1,7 kg
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
primerna reducirna puša	302180; 302175

L <sub>2</sub>	25,5 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	61,5 mm
Previsna dolžina A	80,5 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Zunanji Ø D	70 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302180 16
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302175 12
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 18 mm	302180 18
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302175 8
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302180 12
	302180 6

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm

302175 6

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm

302180 14

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm

302175 10

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm

302175 14

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 20 mm

302180 20

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40

308640 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm

302180 8

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

302175 20

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 20 mm	
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302180 10
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 25 mm	302175 25
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 25 mm	302180 25
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302175 16
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 18 mm	302175 18