



Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302032 32
GTIN	2050001653178
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Tehnični opis

Navoj M	M16×1
primerna reducirna puša	302180; 302175
Ø D ₂	63 mm
Uporabna dolžina L ₁	61,5 mm

Previsna dolžina A	80,5 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	32 mm
L_2	25,5 mm
Masa	1,7 kg
Zunanji $\varnothing D$	70 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 25 mm	302175 25
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 16 mm	302180 16
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni $\varnothing D1$ 14 mm	302180 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 18 mm	302175 18
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni $\varnothing D1$ 10 mm	302175 10

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302180 8
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302180 12
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 25 mm	302180 25
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302175 12
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302180 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 18 mm	302180 18
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302175 8
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 20 mm	302180 20

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 20 mm	302175 20
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302180 10
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302175 6
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302175 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302175 16
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40