

Garant**Ploščica za zarezovalno struženje Ravno rezilo, CBN825, Širina zareze w: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273740 5
GTIN	4045197542472
Razred artikla	21H

Tehnični opis

Širina zareze w	5 mm
Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
Glavna uporaba	H
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CBN825
Radij rezila R	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	100 m/min	H
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
suho	primerno		