

**Garant**

**Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, CU7025, Širina zareze w: 5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273730 5
GTIN	4045197579232
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Širina zareze w	5 mm
Toleranca širine zareze w	$\pm 0,04$ mm
Podajanje f	0,12 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	1 - 2,7 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7025
Radij rezila R	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
neprekinjeno	primerno		
suho	primerno		