

Garant**Ploščica za zarezovalno struženje Ravno rezilo, PKD, Širina zarezze w: 2mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273743 2 |
| GTIN | 4045197547033 |
| Razred artikla | 21L |

Opis

Izvedba:

Z lasersko obdelanim lomilcem odrezkov za optimalno ustvarjanje odrezkov.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Širina zarezze w | 2 mm |
| Toleranca širine zarezze w | ±0,03 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | PKD |
| Glavna uporaba | N |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Zvrst | PKD |
| Radij rezila R | 0,2 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al umetna masa | primerno | 650 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 650 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 650 m/min | N |
| CuZn | primerno | 550 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | primerno | 400 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | primerno | | |