

**Garant****Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HB7215, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273737 3
GTIN	4045197502858
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Širina zareze w	3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,18 mm/v
Globina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	K
Dodatna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7215
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
GG(G)	primerno	280 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		