

**Garant**

**Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava, HB7215, Širina zareze w: 3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273731 3
GTIN	4045197502834
Razred artikla	21J

**Tehnični opis**

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Širina zareze w	3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,23 mm/v
Globina reza a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	K
Dodatna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7215
Radij rezila R	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
GG(G)	primerno	280 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		