

Garant

Ploščica za zarezovalno struženje fina obdelava, HB7020, Širina zareze w: 4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273719 4
GTIN	4045197486608
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	±0,04 mm
Širina zareze w	4 mm
Podajanje f	0,06 - 0,22 mm/v
Globina reza a _p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7020
Radij rezila R	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
Uni	primerno		
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		