

HOLEX**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, SK 40,
Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302045 20 |
| GTIN | 4045197146137 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja (dolžina nastavljanja 10 mm).
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Obseg dobave:

Vključno z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ št. 308810–308830, vel. 12; 20; 32; reducirni nastavek št. 302135–302187.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ø D ₂ | 42 mm |
| primerna reducirna puša | 302160; 302165; 302155; 302150 |
| Previsna dolžina A | 80,5 mm |
| Navoj M | M16×1 |
| Uporabna dolžina L ₁ | 61,5 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| L ₂ | 34 mm |
| Masa | 1,3 kg |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 20 mm |
| Zunanji Ø D | 49,5 mm |
| Dolžina nastavljanja V | 10 mm |
| Trn za rezkarje | SK 40 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 |
| Oblika | ADB |
| z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 20000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm | 302155 6 |
| Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm | 302160 12 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm | 302160 8 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm | 302155 4 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm | 302160 3 |

| | |
|---|-----------|
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm | 302155 12 |
| Vpenjalni vijak za HD-vpenjalno glavo za SK 40 | 309903 40 |
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm | 302155 10 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 | 308785 40 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm | 302160 10 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm | 302155 14 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm | 302160 5 |
| Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 | 308660 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 | 308630 40 |
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm | 302155 3 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm | 302160 4 |
| Pritezni čepOblika B za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm | 302155 16 |
| Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308620 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40 | 308820 40 |
| Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40 | 308830 40 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm | 302160 14 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 | 308760 40 |

| | |
|---|------------|
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm | 302160 16 |
| Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308801 40 |
| Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm | 302155 5 |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 | 308605 40 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Pritezni čepForm A za strmi konus 40 | 308600 40 |
| Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm | 302160 6 |
| Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm | 302155 8 |