



HPH-vpenjalna glava, SK 40, Vpenjalni Ø D1: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302190 10
GTIN	2050001671226
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije. Standardno z izvrtino Balluffchip. Primerno za MMS.

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava, izvedba **HPH** (High Performance Holder).

Prednosti:

- **Prenos največjih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.**
- **Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.**

Uporaba:

- **Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.**
- **Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.**

Obseg dobave:

Vklj. zizvijajem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600–308806.

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 50 mm

L₁: 61 mm

Tehnični opis

L ₁	61 mm
----------------	-------

Vpenjalni $\varnothing D_1$	10 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji $\varnothing D$	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepi DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40